

Garant**TCMT 110204, Zvrst: HB7415-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260952 HB7415-1
GTIN	4062406749682
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Glavna uporaba	S
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	TIS
Zvrst	HB7415-1

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje