

**VNMG 160404, Zvrst: IC6025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251790 IC6025
GTIN	7291075350883
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Lomilec odrezkov	F3M
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 230 m/min
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	IC6025
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Oznaka proizvajalca	VNMG 160404-F3M IC6025
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje