


**Garant****CNMG 120408, Zvrst: HU7305-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Zvrst	HU7305-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	400 - 700 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNNG 120408
Globina reza $a_p$	0,2 - 5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	N

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Lomilec odrezkov	AM1
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje