

**VNMG 160404, Zvrst: IC6015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251790 IC6015
GTIN	7291075350876
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Zvrst	IC6015
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	F3M
Rezalni material	Karbidna trdina

Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Oznaka proizvajalca	VNMG 160404-F3M IC6015
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje