


Garant**TNMG 160404, Zvrst: HU7305-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251542 HU7305-1
GTIN	4062406749835
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	400 - 700 m/min
Glavna uporaba	N
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Zvrst	HU7305-1
Rezalni material	HM
Globina reza a_p	0,2 - 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	neprevlečeni
Radij rezila	0,4 mm

Lomilec odrezkov	AM1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje