


**WNMG 080404, Zvrst: IC8250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251990 IC8250
GTIN	7291075319385
Razred artikla	26B

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Zvrst	IC8250
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Globina reza $a_p$	0,4 - 2,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,08 - 0,25 mm/v

Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 380 m/min
Lomilec odrezkov	F3P
Oznaka proizvajalca	WNMG 080404-F3P IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje