

**VNMG 160408, Zvrst: IC6015****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251851 IC6015
GTIN	7291075307108
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Lomilec odrezkov	M3M
Zvrst	IC6015
Globina reza a_p	0,4 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 300 m/min
Glavna uporaba	M

Podajanje f	0,07 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Oznaka proizvajalca	VNMG 160408-M3M IC6015
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje