

**Garant****DNMG 110404, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250652 HB7130-2
GTIN	4062406749934
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 110404 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

## Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje