

**VNMG 160408, Zvrst: IC8250****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251791 IC8250
GTIN	7291075326116
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	F3P
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 380 m/min
Podajanje f	0,08 - 0,24 mm/v
Globina reza a_p	0,4 - 2,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina

Zvrst	IC8250
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Oznaka proizvajalca	VNMG 160408-F3P IC8250
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje