

Garant
CC.T 09T304, Zvrst: HB7130-2


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
 Lomilec odrezkov: VS
 Toleranca: M
 Globina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7130-2
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje