

**Garant****DC.T 11T304, Zvrst: HB7130-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260359 HB7130-2
GTIN	4062406750220
Razred artikla	21G

**Opis**

DC.T 11T304 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

**Tehnični opis**

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304

Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	VS
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje