


**WNMG 080404, Zvrst: IC8150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	180 - 400 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	F3P
Zvrst	IC8150
Podajanje f	0,08 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen

Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,4 - 2,5 mm
Oznaka proizvajalca	WNMG 080404-F3P IC8150
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje