

**Garant****TCMT 16T304, Zvrst: HB7130-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260956 HB7130-2
GTIN	4062406750336
Razred artikla	21G

**Opis**

TCMT 16T304 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

**Tehnični opis**

Zvrst	HB7130-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	VS
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje