

**WNMG 080408, Zvrst: IC8150****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 252121 IC8150 |
| GTIN                  | 7291075329186 |
| Razred artikla        | 26B           |

**Opis****Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava   |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | WNMG 080408     |
| Glavna uporaba                          | P               |
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen     |
| Zvrst                                   | IC8150          |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 6               |
| Radij rezila                            | 0,8 mm          |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 4 mm      |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 180 - 400 m/min |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Podajanje f         | 0,15 - 0,6 mm/v                         |
| Lomilec odrezkov    | M3P                                     |
| Rezalni material    | Karbidna trdina                         |
| Oznaka proizvajalca | WNMG 080408-M3P IC8150                  |
| Vrsta izdelka       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |