


Garant**SCMT 120404, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120404 HB7130-2 Radij rezila: 0,4 mm
Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7130-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,4 mm

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje