

**VNMG 160408, Zvrst: IC6025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251791 IC6025
GTIN	7291075350890
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Zvrst	IC6025
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Lomilec odrezkov	F3M
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Oznaka proizvajalca	VNMG 160408-F3M IC6025
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje