

**WNMG 080408, Zvrst: IC6025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251991 IC6025
GTIN	7291075336757
Razred artikla	26B

Opis**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 230 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Lomilec odrezkov	F3M
Zvrst	IC6025

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Oznaka proizvajalca	WNMG 080408-F3M IC6025
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje