

**Garant****VC.T 110302, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261364 HB7130-2
GTIN	4062406750435
Razred artikla	21G

## Opis

VCMT 110302 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

## Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Toleranca	M
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Lomilec odrezkov	VS
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7130-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110302
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje