



HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, $\varnothing D_c$ /številoC/število rezil Z: 100/6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226490 100/6
GTIN	7291075313109
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	3,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	195 mm
Število rezil Z	6
\varnothing rezila D_c	100 mm

Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Kot rampe α_{maks}	0,7 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	1072,2 mm
Ø D ₃	95,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	199 mm
Serijska	HELI3MILL
primerna obračalna rezalna ploščica	TD..1505..
Oznaka proizvajalca	HM390 FTD D100-6-32-15
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 2	229696 2
--	----------