



## HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, $\emptyset$ Dc/številoC/število rezil Z: 80/7mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226490 80/7
GTIN	7291075313307
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	3,7 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,9 stopinj
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
$\emptyset$ vpenjalne izvrtine	27 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{min}$	155 mm

Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	833,9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TD..1505..
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	159 mm
Število rezil Z	7
$\varnothing$ rezila $D_c$	80 mm
$\varnothing D_3$	75,6 mm
Serija	HELI3MILL
Oznaka proizvajalca	HM390 FTD D080-7-27-15
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 2	229696 2
--	----------