

**HELISLOT kolutni rezkar brez prirobnice, Ø DC / Zeff: 160/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227714 160/7
GTIN	7291075335590
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

Serijska	HELISLOT
Število rezalnih obračalnih ploščic	14
efektivno število rezil Z_{ef}	7
Celotna dolžina $L_{celotna}$	20 mm
Širina zareze a_p	16 mm
Ø rezila D_c	160 mm

Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$	50,5 mm
Oznaka proizvajalca	SDN D160-16-40-XN13
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229697 1
-----------------------	----------