



HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico, \varnothing DC / Zeff: 100/6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227720 100/6
GTIN	7291075430905
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

Število rezalnih obračalnih ploščic	12
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Serijska	HELISLOT
\varnothing rezila D_c	100 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	6
Dolžina vratu L_1	25 mm

maksimalna globina zarez $a_{e \text{ maks}}$	26 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Širina zarez a_p	12 mm
Oznaka proizvajalca	FDN D100-12-27-XN09
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 3	229695 3
--	----------