



HELISLOT kolutni rezkar brez prirobnice, Ø DC / Zeff: 80/5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227722 80/5
GTIN	7291075430813
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

Ø rezila D_c	80 mm
maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$	20 mm
Serija	HELISLOT
Celotna dolžina L_{celotna}	16 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	10
efektivno število rezil Z_{ef}	5

Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Širina zareze a _p	12 mm
Oznaka proizvajalca	SDN D080-12-27-XN09
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 3	229695 3
---	----------