

**Garant****Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 16 mm, Ø D: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218569 160
GTIN	4045197530677
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

**Uporaba:**

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

**Rezervni del:**

Art. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Pazi:**

**Za ravno dno utora uporabite nevtralne, leve in desne rezalne obračalne ploščice, pri čemer se nevtralna ploščica montira na sredinsko vrsto ležišč ploščic.**

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP15**. Kolutni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

**Tehnični opis**

Ø vratu d <sub>1</sub>	70 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	160 mm

Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
efektivno število rezil $Z_{ef}$	5
primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
maksimalna globina zarez $a_{e\ maks}$	41,2 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	15
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1207
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219983
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219984
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2