

Garant**Potopni rezkar 93°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 42/3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211807 42/3
GTIN	4045197647191
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.

Uporaba:

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø rezila D_c	42 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	55 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	78 mm
Kot rampe α_{maks}	5,3 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	8 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	82 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	93 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Poševno pogrezanje da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7