

**TANGGRIP TAG N-MF rezalni vložki, IC1030, Širina vboda w/kotni polmer R: 4/0,25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273634 4/0,25
GTIN	7291075325799
Razred artikla	26A

**Opis****Izvedba:**

Lomilci odrezkov z zaščitnim posnetim robom. Univerzalno za ISO-P in ISO-M. Za srednja podajanja.

**Uporaba:**

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 273610–273614.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Širina zareze w	4 mm
Radij rezila R	0,25 mm
Podajanje f	0,07 - 0,22 mm/v
Toleranca širine zareze w	0,05 mm

Serijska	TANGGRIP-PL
Oznaka proizvajalca	TAG N4MF IC1030
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Dodatna uporaba	M
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	MF
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 180 m/min
Zvrst	IC1030
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje