



TANGGRIP TAG N-LF rezalni vložki, IC1030, Širina vboda w/kotni polmer R: 2/0,2mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273640 2/0,2 |
| GTIN | 7291075325621 |
| Razred artikla | 26A |

Opis

Izvedba:

Pozitivni lomilec odrezkov. Mehko rezanje. Nizka podajanja.

Uporaba:

Za odrezovalno in zarezovalno struženje.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 273610–273614.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|------------------|
| Širina zareze w | 2 mm |
| Radij rezila R | 0,2 mm |
| Toleranca širine zareze w | 0,04 mm |
| Podajanje f | 0,03 - 0,08 mm/v |

| | |
|---|--|
| Serijska | TANGGRIP-PL |
| Oznaka proizvajalca | TAG N2LF IC1030 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Glavna uporaba | P |
| Dodatna uporaba | M |
| Rezalni pogoji | močno prekinjen |
| Lomilec odrezkov | LF |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 60 - 180 m/min |
| Zvrst | IC1030 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |