



## PENTACUT 17 N-NP rezalni vložki desno, IC1008, Širina zareza w/velikost plošče: 2/17mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273958 2/17
GTIN	7291075389692
Razred artikla	26K

### Opis

#### Uporaba:

Vsestranski sistem za obdelavo majhnih sestavnih delov. Za odrezovanje in zarezovanje, zarezovalno struženje, izdelovanje navojev in vzvratno struženje.

Za obdelovanje z odrezovanjem in zarezovanjem. Mehko rezanje.

#### Primerno za:

Vpenjalno držalo art. 273950–273951.

#### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

### Tehnični opis

Radij rezila R	0,8 mm
Širina zareze w	2 mm
RETOL	0,02 mm
Globina zareze $t_{maks}$	4 mm
CUTDIA	32 mm

Podajanje za zarezovalno struženje	0,05 - 0,09 mm/v
Podajanje za zarezovalno struženje	0,05 - 0,15 mm/v
Globina reza $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Serijska	PENTACUT
Globina reza $a_{p\text{maks}}$	2,5 mm
Globina reza $a_{p\text{min}}$	0,05 mm
Oznaka proizvajalca	PENTA 17-200NP08RS IC1008
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
Rezalni material	Karbidna trdina
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	NP
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 150 m/min
Zvrst	IC1008
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje