

Garant**Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 11,01-Xmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122595 11,01-X
GTIN	4062406754273
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Z DLC-premazom – za daljšo življenjsko dobo, posebej v aluminiju z višjo vsebnostjo Si. **Premaz po naročilu – brez vračil.** Dobavni rok pribl. 3 tedne, če je osnovni artikel na voljo v skladišču.

Upoštevajte minimalno količino naročanja.

3-rezilno orodje, razvito posebej za uporabo z **zelo velikim podajanjem** v aluminiju. Izjemno primerno za stroje z **veliko močjo pogona** in stabilne obdelovalne pogoje.

- **Posebej razvita geometrija rezil, zasnovana za največja podajanja, nižjo rezalno silo in nadzorovan lom odrezkov.**
- **Fino brušen profil vpenjalnih utorov za zanesljivo odvajanje odrezkov.**
- **Doseganje izjemno velikih podajanj in dolge življenjske dobe s tretjim rezilom.**

Tehnološko vodilna izvedba s prečnim rezilom orodja zagotavlja optimalno samodejno centriranje in omogoča tudi navrtanje na neravnih površinah. Trije vodilni rezalni robi zagotavljajo stabilen izhod iz izvrtine in natančno okroglost izvrtine.

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

Oblika HB dobavljiva po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite z **art. 122596**. Posebna izdelava po naročilu stranke: Možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče. Pridržujemo si pravico do prekomerne oz. pomanjkljive dobave v višini +/-10 % (najmanj 1 kos).

Dobavni rok: 10 tednov.

Minimalna količina naročanja: 5 kosov.

Tehnični opis

Standard	DIN 6537
Dolžina utorov L_c	71 mm

Ø območja	11,01 - 12 mm
Število rezil Z	3
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki	1,11 mm/v
Celotna dolžina L	118 mm
Toleranca nazivnega Ø	h7
Ø držala D _s	12 mm
Serija	Master Alu
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD
Tip	W
Kot konice	130 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	300 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	200 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		

