

Garant

GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90°, Držalo Weldon, Ø D / Zef: 25/5mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215622 25/5
GTIN	4045197573940
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s **specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo**. Primerne obračalne ploščice **APMT 0602**.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,45** s stebлом art. **674252 vel. 6IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Ne uporabljajte za izravnalno rezkanje in cirkularno pogrezanje!

Tehnični opis

Ø rezila D_c	25 mm
Prevesna dolžina L_1	44 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	5

Ø držala D _s h6	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219827 (6IP; 0,45 Nm)
maksimalna globina rezanja a _{p maks}	33,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 0602..
Serija	Softcut®
Število rezalnih obračalnih ploščic	30
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219827
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,45 Nm	211750 0,45
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP