

Garant**VHM rezkar z notranjim hlajenjem HPC, ZOX, Ø f8 DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202259 16
GTIN	4045197538673
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Čvrsti groborezni rezkarji **brez** rebrastega profila.

Z močnim jedrom, **specialnimi utori za odrezke** in **velikimi poliranimi utori za odrezke**.

Uporaba:

Za grobo rezkanje z visokimi zahtevami glede površine obdelovanca.

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljivi naslednik je art. 202019.

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Oblika držala	HB
Ø sprostitve D ₁	15 mm
Podajanje f _z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,12 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	100 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,09 mm
Ø rezila D _c	16 mm
Število zob Z	3
Ø držala D _s	16 mm
Celotna dolžina L	150 mm

Dolžina rezil L_c	25 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega \varnothing	f8
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HB
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	ZOX
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3xD pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1xD da
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	240 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	120 m/min	N
CuZn	primerno	120 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		

Zrak

pogojno primerno