

**Garant****VNMG 160404, Zvrst: HB7130-2**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251802 HB7130-2
GTIN	4062406765040
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB7130-2
Toleranca	M
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,4 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje