



Vrtljiva stružna konica, precizna izvedba Kot konice 60°/30°, Morse konus: 3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	321100 3
GTIN	2050002064553
Razred artikla	34D

Opis

Izvedba:

- **Izredno vitko ohišje in visoka točnost krožnega teka.**
- **Precizni iglični in aksialni ležaji omogočajo maksimalno odstopanje 0,003 mm pri zelo majhnem Ø ohišja.**
- **Konus in poševni deli so iz kaljenega ležajnega jekla (61–63 Rockwell).**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za struženje in brušenje, **pri katerem sta potrebna majhen Ø glave in velika natančnost.**

Tehnični opis

Morsekonus	MK3
Ø ohišja D	32,5 mm
Uporabna dolžina B	50 mm
za maso obdelovanca	280 kg
maksimalno odstopanje krožnega teka	0,003 mm
maksimalni Ø konic 60° A	10 mm
maksimalni Ø konic 30° A	28 mm

Vrsta izdelka

Centrirna konica