



Čelno sojemalo z morsekonusom, Morsekonus (MK): 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	327400 4
GTIN	4062406764586
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Kot konice 60°, Ø vpenjalnega kroga 17 – 54 mm.
- Možnost desnega in levega teka.
- Izjemno primerno za uporabo na stružnicah in pri valjastem rezkanju.

Uporaba:

Sojemalo vpenemo na konus vretena na stružnici.

Primerno za :

Stružne konice art. 321405, art. 321720, art. 321730 in 321740.

Obseg dobave:

Čelno sojemalo s centrirnimi konicami 327410 in sojemalom 327412.

Dodatni pribor:

Art. 327410 centrirna konica, art. 327412 sojemalo, art. 327414 blažilni elementi.

Napotek:

Primerni stožčasti tulci za prilagoditev v stružni glavi po ponudbi.

Ø delovnega območja: 19 - 34 mm

Vpenjalni krog Ø D1: 17 mm

Uporabna dolžina B: 62 mm

Masa obdelovanca: 50 kg

Zunanji Ø: 42 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 5 mm

Tehnični opis

Masa obdelovanca	50 kg
------------------	-------

maksimalni \varnothing konic 60° A	5 mm
Zunanji \varnothing	42 mm
Uporabna dolžina B	62 mm
Vpenjalni krog \varnothing D1	17 mm
\varnothing delovnega območja	19 - 34 mm
Pritisni vijak	ne
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo