

**Čelno sojemalo z morsekonusom, Morsekonus (MK): 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	327401 4
GTIN	4062406764593
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- **Kot konice 60°, Ø vpenjalnega kroga 17 – 54 mm.**
- **Možnost desnega in levega teka.**
- **Izjemno primerno za uporabo na stružnicah in pri valjastem rezkanju.**

Uporaba:

Sojemalo vpenemo na konus vretena na stružnici.

Primerno za :

Stružne konice art. 321405, art. 321720, art. 321730 in 321740.

Obseg dobave:

Čelno sojemalo s centrirnimi konicami 327410 in sojemalom 327412.

Dodatni pribor:

Art. 327410 centrirna konica, art. 327412 sojemalo, art. 327414 blažilni elementi.

Napotek:

Primerni stožčasti tulci za prilagoditev v stružni glavi po ponudbi.

Ø delovnega območja: 28 - 50 mm

Vpenjalni krog Ø D1: 26 mm

Uporabna dolžina B: 70,3 mm

Masa obdelovanca: 55 kg

Zunanji Ø: 52 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 9 mm

Tehnični opis

maksimalni Ø konic 60° A

9 mm

Zunanji Ø	52 mm
Ø delovnega območja	28 - 50 mm
Masa obdelovanca	55 kg
Uporabna dolžina B	70,3 mm
Vpenjalni krog Ø D1	26 mm
Pritisni vijak	ne
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo