



Čelno sojemalo z morsekonusom, Morsekonus (MK): 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	327402 4
GTIN	4062406765811
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

- Kot konice 60°, Ø vpenjalnega kroga 17 – 54 mm.
- Možnost desnega in levega teka.
- Izjemno primerno za uporabo na stružnicah in pri valjastem rezkanju.

Uporaba:

Sojemalo vpenemo na konus vretena na stružnici.

Primerno za :

Stružne konice art. 321405, art. 321720, art. 321730 in 321740.

Obseg dobave:

Čelno sojemalo s centrirnimi konicami 327410 in sojemalom 327412.

Dodatni pribor:

Art. 327410 centrirna konica, art. 327412 sojemalo, art. 327414 blažilni elementi.

Napotek:

Primerni stožčasti tulci za prilagoditev v stružni glavi po ponudbi.

Celotna dolžina: 190 mm

Ø delovnega območja: 40 - 72 mm

Vpenjalni krog Ø D1: 38 mm

Uporabna dolžina B: 89 mm

Masa obdelovanca: 65 kg

Zunanji Ø: 70 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina	190 mm
-----------------	--------

Ø delovnega območja	40 - 72 mm
Masa obdelovanca	65 kg
Zunanji Ø	70 mm
Vpenjalni krog Ø D1	38 mm
maksimalni Ø konic 60° A	14 mm
Uporabna dolžina B	89 mm
Pritisni vijak	ne
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo