

**Garant****Rezkar za posnemanje robov, z izvrtino, Kot  $\gamma$ : 30stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215700 30
GTIN	4045197410511
Razred artikla	210

**Opis****Napotek:**

- **Priporočljive rezalne obračalne ploščice za posnemanje: Art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Pri uporabi drugih rezalnih obračalnih ploščic se lahko skrajša življenjska doba oziroma zmanjša kakovost obdelave.**
- **Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 5,0 z rezilom art. 674252 vel. 15IP.**

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Kot $\gamma$	30 stopinj
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	27 mm
dosegljiva dolžina posnetja l	30 mm
dosegljiva širina posnetja b	26,5 mm
maksimalni $\varnothing D_1$	84,6 mm

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
dosegljiva višina posnetja h	15,1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1604..
efektivno število rezil $Z_{\text{ef}}$	3
minimalni $\varnothing$ D	35 mm
Podajanje na zob pri $h_{\text{maks}}$	0,2 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	6
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219811
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0