

Garant**CNMG 160616, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250172 HB725-1
GTIN	4062406750565
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160616 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	UNI
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616
Toleranca	M
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Globina reza a_p	0,2 - 6 mm
Lomilec odrezkov	UM1
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Radij rezila	1,6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB725-1
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje