

**Garant****VNMG 160404, Zvrst: HB725-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251802 HB725-1
GTIN	4062406765668
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,2 - 6 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
Zvrst	HB725-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	UNI
Lomilec odrezkov	UM1

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Podajanje $f$	0,05 - 0,6 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje