

Garant**DNMG 150612, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250764 HB725-1
GTIN	4062406765613
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150612 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 6 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Rezalni material	HM
Toleranca	M
Globina reza a_p	0,2 - 6 mm

Lomilec odrezkov	UM1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB725-1
Glavna uporaba	UNI
Radij rezila	1,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje