

Garant**DC.T 11T304, Zvrst: HB725-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260462 HB725-1
GTIN	4062406765972
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T304
Lomilec odrezkov	UM1
Glavna uporaba	UNI
Rezalni material	HM
Zvrst	HB725-1
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Toleranca	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje