

**Garant****Rezkar za posnemanje robov, z izvrtino, Kot  $\gamma$ : 45stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215700 45
GTIN	4045197410528
Razred artikla	210

**Opis****Napotek:**

- Priporočljive rezalne obračalne ploščice za posnemanje: Art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Pri uporabi drugih rezalnih obračalnih ploščic se lahko skrajša življenjska doba oziroma zmanjša kakovost obdelave.
- Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 5,0 z rezilom art. 674252 vel. 15IP.

**Tehnični opis**

Kot $\gamma$	45 stopinj
efektivno število rezil $Z_{ef}$	3
maksimalni $\varnothing D_1$	77,8 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	27 mm
dosegljiva širina posnetja b	21,4 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1604..
dosegljiva dolžina posnetja l	30 mm
minimalni Ø D	35 mm
dosegljiva višina posnetja h	21,4 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Podajanje na zob pri $h_{maks}$	0,14 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	6
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219811
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0