

Garant**CC.T 09T304, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260150 HB725-1
GTIN	4062406765927
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T304 HB725-1 Zvrst: HB725-1
Lomilec odrezkov: UM1
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Toleranca	M
Lomilec odrezkov	UM1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HB725-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Glavna uporaba	UNI
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje