


Garant**SCMT 09T308, Zvrst: HB725-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB725-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB725-1

Lomilec odrezkov: UM1

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 4 mmPodajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Toleranca	M
Zvrst	HB725-1
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	UM1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Glavna uporaba	UNI
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje