

Garant**VBMT 160408, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Razred artikla	21G

Opis

VBMT 160408 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7130-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje