

KERN**Števena tehtnica, tip CIB, maksimalno območje tehtanja: 30kg**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	479541 30
GTIN	4045761214835
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- **Natančna števena tehtnica z avtomatskim referenčnim optimiziranjem (stopenjsko izboljšanje povprečne vrednosti mase tehtanih delcev).**
- **Možnost programiranja končne kosovne vrednosti ali mase z akustičnim signalom.**
- **Pomnilnik vsot štetja za povzemanje enakih vrednosti v celotnem številu kosov in celotni masi.**
- **Možnost izbire referenčnega števila kosov ali referenčne mase.**
- **Omrežno ali baterijsko napajanje.**
- **Program za nastavitev CAL:: za nastavljanje točnosti (zunanja utež, ki je potrebna za nastavitev, po ponudbi).**
- **Preklop prikaza s kosa na maso.**

Zaslon preverjanja teže: zvočna ali optična povratna informacija, če so tehtanja zunaj predhodno določene mejne vrednosti.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem 230 V/50 Hz, akumulatorjem in delovnim zaščitnim pokrovom.

Tehnični opis

Dimenzije tehtalne plošče	315×215 mm
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje

maksimalno območje tehtanja	30 kg
Višina	120 mm
Linearnost	±4 g
Širina	350 mm
Odčitavanje	2 g
Neto masa	3,6 kg
Sposobnost reproduciranja	2 g
Globina	330 mm
Čas iznihanja	2 s
Nazivna napetost	240 V
Minimalna kosovna masa	10 g
Kalibriranje	K2
Vrsta izdelka	Števne tehtnice

Storitve

DAkS-kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50	027710 50
Kalibriranje tehtnice maksimalno območje tehtanja 50 kg	027700 50