

Garant**Rezkar za posnemanje robov, z izvrtino, Kot γ : 60stopinj****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215700 60
GTIN	4045197410535
Razred artikla	210

Opis**Napotek:**

- **Priporočljive rezalne obračalne ploščice za posnemanje: Art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Pri uporabi drugih rezalnih obračalnih ploščic se lahko skrajša življenjska doba oziroma zmanjša kakovost obdelave.**
- **Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 5,0 z rezilom art. 674252 vel. 15IP.**

Tehnični opis

dosegljiva višina posnetja h	26,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
dosegljiva dolžina posnetja l	30 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	3
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1604..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219811 (15IP; 5,0 Nm)

Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
maksimalni Ø D ₁	65 mm
Kot γ	60 stopinj
dosegljiva širina posnetja b	15,1 mm
minimalni Ø D	34,8 mm
Podajanje na zob pri h _{maks}	0,12 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	6
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219811