

Garant**ZCMX 10T304, Zvrst: HBZ030****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268433 HBZ030
GTIN	4062406770105
Razred artikla	21E

Opis**Izvedba:**

Trši substrat za daljšo življenjsko dobo s tanko CVD-prevleko. Posebej za uporabo pri planem in vzdolžnem struženju.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 20 mm

Zvrst: HBZ030

Globina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 200 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 200 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 10T304
Rezalni material	HM

Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HBZ030
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	20 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje