

Garant**ZCMX 10T304, Zvrst: HBZ025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268433 HBZ025
GTIN	4062406770099
Razred artikla	21E

Opis**Izvedba:**

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 20 mm

Zvrst: HBZ025

Globina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 210 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 10T304
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 210 m/min
Podajanje pri vrtnanju	0,03 - 0,12 mm
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HBZ025
Rezalni pogoji	neprekinjen
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	20 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje