

Garant
Kopirni rezkar 0° negativen, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 10mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212070 10
GTIN	4045197192271
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Napotek:

$a_{p\ maks} = 1,1\text{ mm}$.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,6** s stebлом art. **674252 vel. 6IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	RD.. 0501
Ø rezila D_c	10 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	70 mm
Ø D_3	5 mm
Prevesna dolžina L_1	30 mm
Ø držala $D_s\ h6$	10 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	18 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	15 mm

Kot rampe α_{maks}	5,37 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	3,72 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,1 mm
Nastavitveni kot κ	15 – 27 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219802
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP